

**X.LT..ER-D41, X400, Váltólapka méret: 09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221925 09
GTIN	4059782506404
Árucikk kategória	28F

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Váltólapka méret	09
Váltólapka ISO kód	XDLW090408-SR-D
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,01 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	X400
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 1,8 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		