

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	250 mm
Váltólapka méret	12
Hozzávaló váltólapka	XD..
Váltólapka csavar	229908 (T15; 3,1 Nm)
Vágóél Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	11 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	2,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	43 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	10,3 mm
Beállítási szög κ	12 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229908
---------------	--------