



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	43 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Felfogó menet M	M16
Ø D_3	21 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Váltólapka méret	06
Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Váltólapka csavar	229916 (T7; 0,8 Nm)
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	20,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,57 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Feszítőcsavar	229916
---------------	--------