



## Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Árucikk kategória	28R

### Leírás

#### Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

### Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Váltólapka méret	09
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	98 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	34,3 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,42 fok
Beállítási szög $\kappa$	13 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------