

**X.LT...ER-D411, SP6519, Váltólapka méret: 06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221928 06
GTIN	4059782506541
Árucikk kategória	28E

**Leírás****Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	06
Típus	INOX; Ti
Váltólapka ISO kód	XPLT060308-ER-D411
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	1,37 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	SP6519
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,2 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	185 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		