

**X.LT...ER-D41, SP6519, Váltólapka méret: 09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221935 09
GTIN	2050002058651
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	09
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	XDLT090408-ER-D41
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2,01 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	SP6519
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,3 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	185 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		