

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 80/5
GTIN	4059782505315
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Ø D ₃	59 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1Nm)
Váltólapka méret	12
Maximális fogásmélység a _{p max}	2,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Vágóél Ø D _c	80 mm

Felfogó furat \varnothing	27 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	139 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	58,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,29 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------