

HOLEX**ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302747 32
GTIN	4067263015314
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- Minden szár **finom üvegyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	32
Befogási tartomány	2 - 20 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm

ER szorítókulcs	32
Külső Ø D	50 mm
ER szorítópatronhoz	32
Befogó	BT 30 A = 60
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó