

HOLEX**Szerszámbe fogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319007 30
GTIN	4067263014287
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	40 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
l ₁	22 mm
h ₂	29 mm
h ₁	20 mm

b ₁	70 mm
h ₅	28 mm
h ₆	38 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó