

**Szerszámefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319007 16
GTIN	4067263014263
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 16
l_2	24 mm
l_1	13 mm
h_1	12 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
b_2	23 mm

h ₂	17 mm
Szár Ø d ₁	16 mm
h ₆	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó