

**Szerszámbe fogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319007 20
GTIN	4067263014270
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szár Ø d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	16 mm

$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó