

**Szerszámbe fogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319017 30
GTIN	4067263201137
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_1	22 mm
h_1	20 mm
b_2	35 mm
h_5	28 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm

h ₂	29 mm
Szár Ø d ₁	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó