

**Szerszámbe fogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319017 50
GTIN	4067263201151
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_1	32 mm
h_2	41 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
l_2	55 mm
b_1	100 mm

b_2	50 mm
h_5	36 mm
l_1	30 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó