

**Szerszámbefogó, Form B1 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319007 40
GTIN	4067263014294
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$b_2$	42,5 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm

b <sub>1</sub>	85 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó