

**Szerszámbefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319017 16
GTIN	4067263201113
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$h_2$	17 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm
$h_1$	12 mm
Szár Ø $d_1$	16 mm
$h_5$	20 mm

$l_1$	13 mm
$h_6$	30 mm
$l_2$	24 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó