

**Szerszámbe fogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319017 40
GTIN	4067263201144
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm
h ₅	32,5 mm
h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
Szár Ø d ₁	40 mm

l_1	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
l_2	44 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó