

Garant**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Négyszög: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293051 4
GTIN	4067263013839
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

Tűrés	+ 0,07 – + 0,09 mm
Kulcsnyílás	4 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,06 mm

Szerszámanyag	HM
L	9 mm
Profil	Négyszög
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám