

**Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319037 50
GTIN	4067263201250
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_2	41 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
h_6	60 mm
h_1	32 mm
b_1	100 mm

Szár \varnothing d ₁	50 mm
h ₅	50 mm
l ₁	30 mm
b ₂	50 mm
l ₂	55 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó