

HOLEX**Szerszámefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319027 16
GTIN	4067263201168
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Szár Ø d ₁	16 mm
h_2	17 mm

l_1	13 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
b_2	23 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó