

**HOLEX****Szerszámefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319027 20
GTIN	4067263201175
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Szár Ø d <sub>1</sub>	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
$h_5$	25 mm

$h_6$	30 mm
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó