

**Szerszámefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319027 50
GTIN	4067263201205
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
l ₁	30 mm
l ₂	55 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

h_1	32 mm
b_1	100 mm
Szár $\varnothing d_1$	50 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó