

**HOLEX****Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319037 30
GTIN	4067263201236
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

$l_2$	40 mm
$h_1$	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó