

**HOLEX****Szerszámbe fogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319047 30
GTIN	4067263201281
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó