

Garant

Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Négyszög: 6mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293057 6
GTIN	4067263201410
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációkban találja.**

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,06 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Szerszámanyag	HM

L	13 mm
Tűrés	+ 0,08 – + 0,1 mm
Profil	Négyszög
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám