

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, Négyszög: 7mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293057 7
GTIN	4067263201427
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

**Alkalmazható:**

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Kulcsnyílás	7 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Tűrés	+ 0,08 – + 0,1 mm
L	15 mm
Profil	Négyszög
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám