

Garant

Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Négyszög: 8mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293054 8
GTIN	4067263013891
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	8 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	17 mm

Tűrés	+ 0,08 – + 0,1 mm
Szerszámanyag	HM
Profil	Négyszög
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám