

**Szerszámbefogó alaptartó Form B6 radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319057 30
GTIN	4067263201335
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Szár Ø d_1	30 mm
h_5	28 mm

h_2	29 mm
b_2	65 mm
l_2	40 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó