

**Szerszámbe fogó alaptartó Form B6 radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319057 40
GTIN	4067263201342
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Szár Ø d ₁	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó