



## Leszorító excenterrel, Menet: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370051 M10
GTIN	4059245559732
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Előny:

- **Kompakt felépítésű.**
- **Alkatrészek gyors és egyszerű befogásához leszorítóval.**

#### Felhasználás:

Keskeny és széles munkadarabok oldalsó befogásához. A szorítóerő kifejtése excentrikus beállítással történik további leszorító hatással.

#### Alapanyag:

Ház nemesíthető acélból, barnított.

### Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	55 Nm
Szélesség B <sub>1</sub>	40 mm
Szélesség B <sub>2</sub>	12 mm
Szorító löket	5 mm
Magasság H	29 mm
Hossz L	54 mm

Szorítóerő	5,5 kN
Termék fajtája	Leszorító