

**Önbeálló felfekvo sík, külső menet, visszaáll, Menet M: M8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 370062 M8     |
| GTIN              | 4059245309580 |
| Árucikk kategória | 37K           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Nemesíthető acél és foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe.

Külső menettel.

**Felhasználás:**

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

**Figyelem:**

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.

**Műszaki leírás**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Gallérhossz L <sub>2</sub> | 12 mm |
| Hossz 1                    | 40 mm |
| Külső Ø D                  | 30 mm |
| Menet M                    | M8    |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Maximális terhelhetőség (statikus) | 90 kN             |
| Magasság $H_2$                     | 12 mm             |
| $H_1$                              | 18 mm             |
| Termék fajtája                     | Önbeálló felfekvo |