

**Szorító kampó hengeres, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370076 1
GTIN	4059245030828
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított. A csavarfej a felszereléskor felfekszik a szorító kampóra.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Egyedi befogószervezetekbe történő beszereléshez.

Opcionális tartozék:

Rugók és hengeres fejű csavarok külön ajánlatkérésre

Műszaki leírás

Magasság H ₂	10 mm
F _{max.}	4,8 kN
H ₁	42 mm
Ø D	16 mm

Adatlap

$\varnothing D_3$	6,5 mm
B	11 mm
$\varnothing D_2$	11 mm
$\varnothing D_1$	10 mm
Termék fajtája	Szorítókampó