

**Szorító kampó hengeres, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370076 4
GTIN	4059245030859
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított. A csavarfej a felszereléskor felfekszik a szorító kampóra.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Egyedi befogószervezetekbe történő beszereléshez.

Opcionális tartozék:

Rugók és hengeres fejű csavarok külön ajánlatkérésre

Műszaki leírás

H ₁	83 mm
Magasság H ₂	20 mm
F _{max.}	20,2 kN
Ø D	32 mm

Adatlap

$\varnothing D_2$	20 mm
B	20 mm
$\varnothing D_3$	12,5 mm
$\varnothing D_1$	17 mm
Termék fajtája	Szorítókampó