

**Szorító kampó hengeres, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370076 2
GTIN	4059245030835
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított. A csavarfej a felszereléskor felfekszik a szorító kampóra.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Munkadarabok helytakarékos befogásához. Egyedi befogószervezetekbe történő beszereléshez.

Opcionális tartozék:

Rugók és hengeres fejű csavarok külön ajánlatkérésre

Műszaki leírás

F_{max}	8,8 kN
H_1	52 mm
Magasság H_2	12 mm
B	15 mm

Adatlap

$\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	15 mm
$\varnothing D$	20 mm
$\varnothing D_3$	8,5 mm
Termék fajtája	Szorítókampó