

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 32/3
GTIN	4045197320889
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm

Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	15,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,11 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8