

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212910 50/5
GTIN	4045197321008
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm

$\varnothing D_3$	34 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	33,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,51 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP