

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222817 GG
GTIN	4960664626830
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült kivitel. Lényegesen jobb felületminőség eléréséhez.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 – 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Előtolás $f_z$ / fog	0,06 – 0,25 mm
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEU 1205 ANER-GL
Minőség	PR1210
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		