

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,15 mm
Felfogó menet M	M12
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308

Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	8,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	34 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	2,02 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933