

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Ø D_2	28,7 mm
Felfogó menet M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 09T308
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP, 3,8 Nm)

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	23,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	64 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,73 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP