

**Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Forgácsolási stratégia: HPC

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$: 6 mm

Maximális külső Ø D_{max} : 93 mm

Teljes hossz L_{ges} : 50 mm

Felfogó furat Ø: 27 mm

Hozzávaló váltólapka: PN.. 1205

Váltólapka csavar: 229701

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	PN.. 1205
Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Maximális külső $\varnothing D_{max}$	93 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Váltólapka csavar	229701
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	47,5 fok
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------