

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1225, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222811 ST1400
GTIN	4960664602643
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .Előtolás  $f_z$  / fog: 0,2 – 0,65 mm**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$ / fog	0,2 – 0,65 mm
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMU 1205 ANER-GH
Minőség	PR1225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		