

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

WIPER váltólapkák a legjobb felületminőség érdekében. Csak 1 Wiper váltólapka szükséges a marófejbe. **Ügyeljen a helyes beszerelésre!**

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEU 1205 ANER
Minőség	TN100M
Szerszámanyag	Cermet
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		