

**PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222826 ST1400
GTIN	4960664671236
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

WIPER váltólapkák a legjobb felületminőség érdekében. Csak 1 Wiper váltólapka szükséges a marófejbe. **Ügyeljen a helyes beszerelésre!**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEU 1205 ANER
Minőség	PR1525
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		