

**Marólapka PNMU 1205 ANER-SM, síkmaróhoz, PR1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222813 INOX
GTIN	4960664602650
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,07 – 0,27 mm
Típus	INOX
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMU 1205 ANER-SM
Típus	PR1225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		