

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222815 GG
GTIN	4960664671151
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 – 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 – 0,25 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNMU 1205 ANER-GH
Minőség	PR1510
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		