

**Garant****Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 3xD, Ø DC: 44mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 232300 44     |
| GTIN              | 4045197346247 |
| Árucikk kategória | 21S           |

**Leírás****Kivitel:****Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság****Felhasználás:****Álló és forgó alkalmazáshoz.**Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb.  $\pm 0,1$  mm).**Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas.** Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (**MTM**).

A 232400 – 232780 sz. váltólapkával.

**Alkalmazható:**

Váltólapkák WOEX 06T304.

**Figyelem:****FIGYELEM!** A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!**Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).**

Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok” alatt.

**Műszaki leírás**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>        | 32 mm                |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 132 mm               |
| Váltólapka csavar készlet    | 239700 10IP (2,8 Nm) |
| Váltólapka ISO kód           | WOEX 06T304          |
| Vágóélek száma Z             | 1                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Szárhossz $L_s$                         | 60 mm                      |
| Névleges $\varnothing D$                | 44                         |
| Teljes hossz L                          | 231 mm                     |
| Maximális állítási határérték $V_{max}$ | 0,5 mm                     |
| Kinyúlási hossz $L_A$                   | 171 mm                     |
| Váltólapkás fúró furatmélység max.      | 3xD                        |
| Szár                                    | DIN 6535 HE, DIN 6595      |
| Fúrési felhasználás                     | Központfúrás               |
| Fúrési felhasználás                     | domború                    |
| Fúrési felhasználás                     | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás                     | Üreg fúrása                |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde kilépés              |
| Fúrési felhasználás                     | Ferde megfúrás             |
| belső hűtés                             | igen                       |
| Forgácsolási stratégia                  | MTC                        |
| Termék fajtája                          | Váltólapkás fúró           |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP           | 239700 10IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm   | 211750 2,8  |