

Yale

Homlokkerekes csigasor VS III, Teherbírás: 0,5t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Árucikk kategória	08X

Leírás

Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

Acélszerkezet. Tű- és golyós csapágyak minden forgó alkatrészénél. Automatikus teherfék. 360°-ban forgatható, kovácsolt teherhorog.

Figyelem:

Teherbírás maximum 20 t, lánc tartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.

Műszaki leírás

Ház anyaga	Tömör acél
Teherbírás t	0,5 t
Normál emelési magasság	3 m
Láncágak száma	1
Emelőerő névleges terhelésnél	21 daN
Teherbírás	500 kg

Súly	9 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor