

Garant**Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2xD, Ø DC: 29mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232298 29 |
| GTIN | 4045197677020 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:****Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság****Felhasználás:****Álló és forgó alkalmazáshoz.**Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. $\pm 0,1$ mm).**Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas.** Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (**MTM**).

A 232400 – 232780 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

Váltólapkák WOEX 05T304.

Figyelem:**FIGYELEM!** A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!**Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).**

Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok” alatt.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Hasznos hossz L ₁ | 58 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Szárhossz L_s | 60 mm |
| Névleges $\varnothing D$ | 29 |
| Teljes hossz L | 142 mm |
| Maximális állítási határérték V_{max} | 1,5 mm |
| Kinyúlási hossz L_A | 82 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D |
| Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Üreg fúrása |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP | 239700 8IP |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |