

Garant**Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 3xD, Ø DC: 22,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232300 22,5 |
| GTIN | 4045197345998 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:****Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság****Felhasználás:****Álló és forgó alkalmazáshoz.**Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. $\pm 0,1$ mm).**Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas.** Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (**MTM**).

A 232400 – 232780 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

WOEX 040304 váltólapkák.

Figyelem:**FIGYELEM!** A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!**Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).**

Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok” alatt.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Hasznos hossz L ₁ | 69 mm |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 |

| | |
|--|----------------------------|
| Szárhossz L _s | 56 mm |
| Névleges Ø D | 22,5 |
| Teljes hossz L | 149 mm |
| Maximális állítási határérték V _{max} | 0,5 mm |
| Kinyúlási hossz L _A | 93 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D |
| Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Üreg fúrása |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1 | 239700 6IP1 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |