

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 66/5
GTIN	4045197514356
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóél Ø D _c	66 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,8 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Hozzávaló váltólapka	XD.. 120408
$\varnothing D_3$	45 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	111 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Interpolációs marás a_p	1,85 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	44,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,39 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP