

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	116 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Interpolációs marás a_p	1,15 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	49,5 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,35 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	9 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8